



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Nom</b> CHERIF                  | <b>Adresse</b>                           |
| <b>Prénom</b> DJIME                | <b>Exposition</b>                        |
| <b>Né le</b> 03/05/1998            | <b>Profession</b> ELINGUER               |
| <b>Age</b> 26 Ans                  | <b>Entreprise</b> COVEC                  |
| <b>Genre</b> Masculin              | <b>Service</b>                           |
| <b>ID</b> 0391                     | <b>Fumeur</b> Non fumeur                 |
| <b>Taille</b> 171 cm               | <b>Groupe ethnique</b> Origine africaine |
| <b>Poids</b> 75 kg                 | <b>Prescripteur:</b>                     |
| <b>Valeurs prédites</b> NHANES III | <b>Smoking Pack Years</b> : 0            |
| <b>Opérateur</b> admin admin       |  |



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,9 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,1 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 55 %



| Nom               | Courbe n°1 | Courbe n°2 | Courbe n°3 | Courbe n°4 | Courbe n°5 | Courbe n°6 | Courbe n°7 (Validée) | Prédits  | % Prédits |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----------|-----------|
| CVF               | 3,43 L     | 3,30 L     | 3,47 L     | 5,61 L     | 3,17 L     | 2,92 L     | 3,91 L               | 4,24 L   | 92,22 %   |
| VEMS              | 3,23 L     | 3,13 L     | 3,33 L     | 2,78 L     | 3,00 L     | 2,65 L     | 3,64 L               | 3,60 L   | 101,11 %  |
| DEP               | 5,54 L/s   | 5,52 L/s   | 5,60 L/s   | 3,98 L/s   | 5,02 L/s   | 3,56 L/s   | 7,89 L/s             | 9,16 L/s | 86,14 %   |
| VEMS/CVF          | 94,17 %    | 94,85 %    | 95,97 %    | 49,55 %    | 94,64 %    | 90,75 %    | 93,09 %              | 84,49 %  | 110,18 %  |
| Durée d'expirator | 3,24 s     | 1,36 s     | 1,98 s     | 6,72 s     | 2,13 s     | 2,26 s     | 1,59 s               | -        |           |
| DEMM              | 4,08 L/s   | 3,80 L/s   | 4,16 L/s   | 0,80 L/s   | 3,73 L/s   | 2,88 L/s   | 5,00 L/s             | 4,10 L/s | 121,95 %  |
| DEMM/CVF          | 1,19 s-1   | 1,15 s-1   | 1,20 s-1   | 0,14 s-1   | 1,18 s-1   | 0,99 s-1   | 1,28 s-1             | 0,97 s-1 | 131,96 %  |
| DE75              | 5,29 L/s   | 5,07 L/s   | 5,34 L/s   | 3,05 L/s   | 4,75 L/s   | 3,27 L/s   | 7,70 L/s             | -        |           |
| DE50              | 4,28 L/s   | 4,32 L/s   | 4,37 L/s   | 0,92 L/s   | 3,98 L/s   | 2,65 L/s   | 5,90 L/s             | -        |           |
| DE25              | 2,67 L/s   | 2,55 L/s   | 2,90 L/s   | 3,03 L/s   | 2,64 L/s   | 2,13 L/s   | 2,56 L/s             | -        |           |